

Roda livre FLSM-10-L

Número de referência: 188527

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	10
Direção de rotação	Rotação anti-horário
Posição de montagem	Qualquer um
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque teórico em 6 bar	0.85 Nm
Peso do produto	160 g
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Material da manga	Aço cementado
Material do eixo	Aço cementado