

Ventosa ESG-2

Número de referência: 189167

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro da ventosa	2 mm
Posição de montagem	Vertical
Características especiais	Antiestático
Construção	Conexão do vácuo em cima Conexão de vácuo na lateral Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 1
Formato da ventosa	Redondo, plano
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Temperatura ambiente	-30 °C...200 °C
Conexão de vácuo	M3 M10 x 1 QS-4 PK-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da ventosa	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)