

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HA-3-PK

Número de referência: 189198

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	2.5 mm
Volume	0.274 cm ³
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Conexão do vácuo em cima
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 3
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:...]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	10 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Montagem da ventosa	M4
Conexão de vácuo	PK-4
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR Aço
Material do suporte de retenção	Alumínio Latão niquelado POM Aço temperado Aço de alta liga