

Suporte para ventosa de vácuo ESH-HF-1-M10X1

Número de referência: 189260

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Compensador da altura do suporte da ventosa	2.6 mm
Largura nominal	2 mm
Volume	0.108 cm ³
Posição de montagem	Vertical
Construção	Conexão do vácuo em cima Com compensador de altura
Atribuição do suporte da ventosa	Tamanho 1
Meio de funcionamento	Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	14 g
Tipo de montagem	Com rosca macho Através da porta de vácuo
Montagem da ventosa	Diâmetro de 3 mm
Conexão de vácuo	M10 x 1
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR POM
Material do suporte de retenção	Aço temperado