


Silenciador UOS-1-LF

Número de referência: 1901207

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de vedante no perno aparafusado	Sem vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Silenciador aberto
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	75 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Tipo de montagem	Com rosca macho
Peso do produto	157.9 g
Conexão pneumática	G1
Material de inserção no amortecedor	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Liga de alumínio forjada