Tomada de corrente com cabo
KMYZ-4-24-0,5-B

Número de referência: 193690

Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M2
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	10 g
Ligação elétrica	Tomada angular Cabo Formato retangular MSZC
Faixa da tensão de operação CC	3 V...36 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 ºC	1 A
Conexão protetora à terra	Ausente
Comprimento do cabo	0.5 m
Característica do cabo	Padrão
Composição do cabo	2 x 0,35 mm²
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...50 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da bainha do cabo	PVC
Material da caixa	PA
Material dos contactos do pino	Bronze