

Cavalete
CRLBN-40

Número de referência: 195867

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	185 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço inoxidável de liga alta
Material da cavilha	Aço inoxidável de liga alta
Material do fusível	Aço inoxidável de liga alta