

Silenciador UO-M7

Número de referência: 197582

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Silenciador aberto
Pressão operacional	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	2.5 g
Conexão pneumática	M7
Material de inserção no amortecedor	PE
Material do punhão aparafusado	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS