

Tubo plástico espiral

PPS-4-7,5-1/4-BL

Número de referência: 19798

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
comprimento de trabalho	7.5 m
Diâmetro externo	6.3 mm
Comprimento do bloco	0.34 m
Diâmetro interior	4.7 mm
Diâmetro de enrolamento	75 mm
Número de enrolamentos	44
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...21.2 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-30 oC...80 oC
Torque de aperto nominal	11 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	249 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G1/4
Conexão pneumática 2	Rosca externa G1/4
Cor	Azul
Material roscado de conexão	Latão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do dispositivo anti-dobra	Aço Galvanizado
Material do tubo	PA12-P