

Conjunto do adaptador DHAA-G-Q11-16-B6-14-60/80

Número de referência: 2019640

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e parafuso Com manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da placa do adaptador	Alumínio Anodizado
Material dos parafusos	Aço Galvanizado
Material do pino de centragem	Aço