Porca de capa
MCK-PK-13

Número de referência: 206504

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Rosca interior M22x1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Conexão pneumática 1	Para bocal estreado diâmetro interior 13 mm com porca de capa
Material da porca de capa	Liga forjada de alumínio anodizado
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS