

Bloco distribuidor FR-8-1/8

Número de referência: 2077

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	8.6 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	0 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	12.5 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 20%
Peso do produto	135 g
N.º de saídas	8
N.º das linhas de alimentação	1
Conexão pneumática 1	Rosca fêmea G3/8
Conexão pneumática 2	Rosca fêmea G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio fundido