

Válvula reguladora de fluxo unidirecional GR-3/4

FESTO

Número de referência: 2103



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	G3/4
Conexão pneumática 2	G3/4
Elemento de ajustamento	Parafuso moleteado
Tipo de montagem	Montagem do painel frontal Pelo orifício de passagem
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	3300 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno	4800 l/min
Pressão operacional	0.3 bar...15 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	938 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS