


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRR-1/2

Número de referência: 2111

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Elemento de ajustamento	Rolete
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	1300 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno	1250 l/min
Pressão operacional	0.3 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	-10 °C...60 °C
Peso do produto	735 g