

Manga de sujeição EAMH-60-6-C18.1

Número de referência: 2428515

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	60
Posição de montagem	Qualquer um
Velocidade rotacional máx.	6000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	1.46 kgmm ²
Peso do produto	36 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS