

Bloco do coletor MRS-4

Número de referência: 2844348

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
N.º máx. de posições da válvula	4
Pressão operacional	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Torque de aperto máx. para montagem da válvula	2.5 Nm
Torque de aperto máx. para montagem em parede	4 Nm
Peso do produto	650 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da base de apoio	Liga de alumínio forjada