

# Atuador de um quarto de volta DSRL-32-180-P-FW

Número de referência: 30657

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Ângulo de amortecimento	1.2 deg
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Ângulo de rotação	0 deg...180 deg
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Palheta giratória
Deteção de posição	Sem
Pressão operacional	1.5 bar...8 bar
Frequência de rotação máx. em 6 bar	3 Hz
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força axial máx.	75 N
Força radial máx.	200 N
Torque teórico em 6 bar	10 Nm
Peso do produto	1300 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Conexão pneumática	G1/8
Material da tampa	Reforçado com PA
Material do eixo motor	Aço Niquelado
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Zinco fundido