

Conector fêmea MSSD-V

Número de referência: 33295

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Na válvula solenoide do ar com parafuso central M3
Saída do cabo	Angular
Observação sobre a saída do cabo	Pode ser girado em 180º
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	18 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada Tomada angular Formato B De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado MSV
Ligação elétrica 1, desenho	Retangular
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Angular
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Ligação elétrica 2	Terminal do parafuso
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	16 A
Conexão protetora à terra	Presente
Conector do cabo	Pg9
Diâmetro do cabo	6 mm...8 mm
Secção cruzada do condutor nominal	1.5 mm²
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...90 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Polímero
Cor da caixa	Preto

Característica	Valor
Material de vedações	NBR