

Conector terminal KSV-PK-2

Número de referência: 33384

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	1.5 mm
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Conexão pneumática	Para tubos com diâmetro externo de 3 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS