Fixação por pés
DAMH-Q12-32

Número de referência: 3371845

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Torque de aperto máx.	8 Nm
Peso do produto	287 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do suporte angular	Aço galvanizado