

Cavalete LNG-32

Número de referência: 33890

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	32
De acordo com a norma	ISO 15552 (anteriormente também VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 oC...80 oC
Capacidade máx. de carga	0.9 kN
Peso do produto	133 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço temperado
Material do rolamento	PA