

Válvula de controlo do fluxo de escape do ar GRE-3/8-NPT

Número de referência: 35311

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função de controlo de pressão acústica
Seleção da função adicional	Com silenciador
Conexão pneumática 1	NPT3/8-18
Elemento de ajustamento	Parafuso com cabeça ranhurada
Tipo de montagem	Aparafusar
Taxa de fluxo padrão 6->0 bar	3 l/min...2000 l/min
Pressão operacional	0 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...70 oC
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS