

Gerador de vácuo VAD-ME-I-1/4

Número de referência: 35532

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal com efusor Laval	1.4 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Características do ejetor	Alto nível de vácuo
Função integrada	Válvula de impulso ejetor, elétrica Válvula de ligar/desligar, elétrica
Construção	Forma em T
Pressão operacional	1.5 bar...8 bar
Vácuo máx.	90 %
Ciclo de funcionamento	100%
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	O funcionamento lubrificado não é possível
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura do meio	0 oC...50 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Ligação elétrica	Conectores
Tipo de montagem	Com rosca fêmea
Conexão pneumática 1	G1/8
Conexão de vácuo	G1/4
Material da caixa	Alumínio