

Bico de conexão da mangueira N-3/4-P-13

Número de referência: 3612

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura nominal	11 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	1
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:--]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	40 Nm
Peso do produto	31.75 g
Conexão pneumática 1	Rosca externa G3/4
Conexão pneumática 2	Para diâmetro interno do tubo com 13 mm
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio anodizado