

Peça de acoplamento KSZ-M6

Número de referência: 36123

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	M6
Posição de montagem	Qualquer um
Conexão roscada	Rosca fêmea M6
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	Não se podem utilizar metais com mais de 1% de cobre em massa. Exceções: placas de circuito impresso, conectores elétricos e bobinas
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso do produto	45 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço Galvanizado
Material do acoplamento roscado	Aço Galvanizado