

# Silenciador U-1/8-I

Número de referência: 3670

FESTO



## Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Pressão operacional	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Taxa de fluxo relativa à atmosfera	2050 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nível de ruído	76.5 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 oC...70 oC
Peso do produto	3.6 g
Conexão pneumática	G1/8
Material de inserção no amortecedor	PE
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS