

Indicador de posição SASF-S2-B-F-A56

Número de referência: 4077125

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Faixa de definições do ângulo de rotação	0 deg...90 deg
Dimensões L x C x A	Ø115 x 62
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-25 oC...70 oC
Peso do produto	140 g
Tipo de montagem	De acordo com VDI/VDE 3845
Cor da caixa	Preto
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do elemento espaçador	PA
Material da caixa	PA PP Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço inoxidável de liga alta