

Indicador de pressão OH-22-GN

Número de referência: 4237

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...45 oC
Peso do produto	25 g
Conexão pneumática	G1/8
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS