


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRF-PK-3X2

FESTO

Número de referência: 4566



Ficha técnica

Característica	Valor
Função da válvula	Função sem retenção de controlo de fluxo
Conexão pneumática 1	PK-3
Conexão pneumática 2	PK-3
Elemento de ajustamento	Parafuso moleteado
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Taxa de fluxo nominal padrão na direção de controlo do fluxo	45 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão na direção sem retorno	45 l/min
Pressão operacional	0.5 bar...8 bar
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Material da caixa	Liga de alumínio forjada
Posição de montagem	Qualquer um
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Peso do produto	145 g
Material do parafuso de ajuste	Latão