

Manivela
VAOH-F10-D7-H9-A
Número de referência: 4650069

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Comprimento	89 mm
Tipo de atuação	Manual
Posição de montagem	Qualquer um
Largura das faces	5 mm
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Peso do produto	50 g
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da alavanca de acionamento manual	Aço galvanizado