

Conjunto paralelo EAMM-U-30-V20-28A-44

Número de referência: 4767125

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	30
Distância centro a centro	44 mm
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	3000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Momento de inércia	2.11 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.015 Nm
Torque transmissível	0.05 Nm
Peso do produto	97 g
Código da interface, atuador	V20
Código da interface, Motor in	28A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS