

Montagem por flange DAMF-Q12-12

Número de referência: 4965018

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Posição de montagem	Qualquer um
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Torque de aperto máx.	2 Nm
Peso do produto	54 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de montagem	Aço galvanizado
Material dos parafusos	Aço, galvanizado