


# Bloco do coletor MHP2-PR8-5

Número de referência: 525125

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| N.º máx. de posições da válvula        | 8                                       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão         |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| Peso do produto                        | 511 g                                   |
| Tipo de montagem, base de apoio        | Pelo orifício de passagem<br>Com guia H |
| Tipo de válvula de montagem            | Com rosca fêmea                         |
| Conexão pneumática 1                   | M7                                      |
| Conexão pneumática 3                   | M7                                      |
| Conexão pneumática 5                   | M7                                      |
| Material da base de apoio              | Liga de alumínio forjada                |