# Anel vedante
# OK-3/4

Número de referência: 531775

## Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|---|
| De acordo com a norma | ISO 16030 |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Aperto manual em RT | Sim |
| Torque de aperto nominal | 35 Nm |
| Tolerância para o torque de aperto nominal | ± 10% |
| Peso do produto | 1 g |
| Conexão pneumática | G3/4 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material dos batentes | Reforçado com PA |
| Material de vedações | TPE-U(PU) |