

Conexão de barra
FBA-2-M12-5POL-RK
Número de referência: 533118

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Peso do produto	80 g
Interface do barramento de campo	Tomada e conector, M12 x 1, 5 pinos, programado com B
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	95 % Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material de vedações	NBR