


Silenciador do filtro LFU-1/4

Número de referência: 539132

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|--|---|
| Tamanho | G1/4 |
| Posição de montagem | Vertical +/-5º |
| Grau de filtração | 1 µm |
| Drenagem do condensador | Em rotação manual |
| Pressão operacional | 0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi |
| Taxa de fluxo relativa à atmosfera | 4000 l/min |
| Meio de funcionamento | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Redução do ruído | Redução em 40 dB |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão |
| Em conformidade com LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nível de ruído | 78 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 oC...60 oC |
| Peso do produto | 190 g |
| Conexão pneumática | G1/4 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS |
| Material da caixa | PP |