

Conector fêmea MSSD-EB-M12

Número de referência: 539712

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Durabilidade de contacto	50
Tipo de montagem	Na válvula solenoide de ar com parafuso central M2,5
Posição de montagem	Qualquer um
Peso do produto	11 g
Ligação elétrica	3 pinos Tomada angular Tipo C De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado
Conector do cabo	M12
Diâmetro do cabo permissível	4 mm...6 mm
Secção cruzada da conexão	1.5 mm²
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 oC...125 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA
Material de vedações	HNBR