

Conectores
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Número de referência: 543109

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
De acordo com a norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Peso do produto	44.3 g
Ligação elétrica 1	Conector reto, M12x1, 4 pinos, programado com D, passível de blindar
Codificação do conector	D
Ligação elétrica 2	Terminal de parafusos, blindável
Faixa da tensão de operação CC	0 V...250 V
Faixa da tensão operacional CA	0 V...250 V
Resistência a sobretensão	2.5 kV
Características de transmissão	DIN EN 50173 / CAT 5
Diâmetro do cabo permissível	6 mm...8 mm
Secção cruzada da conexão	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Nível de proteção	IP67
Temperatura ambiente	-25 oC...85 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Material da caixa	Zinco niquelado, fundido
Material dos contactos do pino	Latão, dourado