

# Desidratador de ar por membrana LDM1-1/2-D-MAXI-600

Número de referência: 543668

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | Maxi                                                          |
| Série                                                              | D                                                             |
| Posição de montagem                                                | Vertical +/- 5°                                               |
| Construção                                                         | Desidratador da membrana                                      |
| Pressão operacional                                                | 3 bar...12.5 bar                                              |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 600 l/min                                                     |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:3:1]           |
| Redução do ponto de condensação da pressão                         | 20 K                                                          |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                               |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Temperatura de armazenamento                                       | -20 oC...60 oC                                                |
| Temperatura do meio                                                | 2 oC...50 oC                                                  |
| Temperatura ambiente                                               | 2 oC...50 oC                                                  |
| Peso do produto                                                    | 2250 g                                                        |
| Tipo de montagem                                                   | Alternativa:<br>Instalação em linha<br>Através dos acessórios |
| Conexão pneumática 1                                               | G1/2                                                          |
| Conexão pneumática 2                                               | G1/2                                                          |
| Material da caixa                                                  | Zinco fundido                                                 |
| Material do copo                                                   | Liga de alumínio forjada                                      |