

## Conexão rápida CK-1/2-PK-9

Número de referência: 546069

**FESTO**



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largura nominal                        | 9 mm                                                                                              |
| Tipo de vedante no perno aparafusado   | Anel vedante                                                                                      |
| Posição de montagem                    | Qualquer um                                                                                       |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Conexão pneumática 1                   | rosca externa G1/2                                                                                |
| Conexão pneumática 2                   | Para conexão dentada, diâmetro interno de 9 mm, com porca                                         |
| Material da caixa                      | Alumínio<br>Anodizado                                                                             |