


# Válvula básica LOE-D-MIDI-U

Número de referência: 546427

FESTO



## Ficha técnica

| Característica   | Valor  |
|--|--|
| Tamanho  | Midi   |
| Série  | D  |
| Posição de montagem  | Vertical +/-5º   |
| Construção   | Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional                   |
| Capacidade de óleo máx.  | 3.7 fl oz (US)   |
| Proteção da bacia  | Proteção da bacia metálica   |
| Pressão operacional  | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi                 |
| Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante                   | 1.26 cfm   |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 864 cfm  |
| Meio de funcionamento  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | O funcionamento lubrificado não é possível                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura de armazenamento                                       | 14 oF...140 oF   |
| Qualidade do ar na saída   | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio  | 14 oF...140 oF   |
| Temperatura ambiente   | 14 oF...140 oF   |
| Peso do produto  | 22.1 oz  |
| Tipo de montagem   | Através dos acessórios   |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS   |
| Material do copo   | PC   |