

# Adaptador AD-G1-1NPT-I

Número de referência: 546546

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                       | Valor                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Largura nominal                                      | 21.4 mm                          |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.95 bar...10 bar               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)               | 1 - Baixa resistência à corrosão |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                |
| Temperatura ambiente                                 | -10 oC...60 oC                   |
| Torque de aperto máx., conexão pneumática 1          | 90 Nm                            |
| Torque de aperto máx., conexão pneumática 2          | 35 Nm                            |
| Peso do produto                                      | 212.68 g                         |
| Conexão pneumática 1                                 | Rosca externa, G1                |
| Conexão pneumática 2                                 | Rosca interior 1 NPT             |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS       |
| Material de vedações                                 | PVC                              |
| Material da caixa                                    | Aço galvanizado                  |