

Medidor de pressão MA-40-2,5-R1/8-E-RG

Número de referência: 546963

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Taxa de indicação	0 bar...2.5 bar
De acordo com a norma	EN 837-1
Tamanho nominal do tubo, manómetro	40
Prevenção e proteção contra explosões	Considerar as informações na certificação Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Construção	Manómetro de Bourdon
Tipo de montagem	Instalação em linha
Meio de funcionamento	Gases inertes Fluidos neutros
Nota sobre o meio operacional/controlo	Sem acetileno Sem oxigénio
Pressão operacional	0 MPa...0.25 MPa 0 bar...2.5 bar 0 psi...36.25 psi
Fator de carga intermitente	0.66
Classe de precisão de medição	2,5
Nível de proteção	IP43
Temperatura do meio	-20 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Posição de conexão	Centrado atrás
Conexão pneumática	R1/8
Materiais em contacto com o meio	Latão
Material do punhão aparafusado	Latão
Material da caixa	ABS
Material da janela de inspeção	PMMA
Cor da caixa	Preto
Peso do produto	60 g

Característica	Valor
Escala	Escala simples bar (exterior)