

Bobina do solenoide MD-2-24VDC-PA

Número de referência: 549903

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	24V CC: 6,8W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
Toque de aperto de conexão máx.	0.5 Nm
Peso do produto	110 g
Ligação elétrica	De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre