

Bobina do solenoide MD-2-230VAC-PA

Número de referência: 549905

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Ciclo de funcionamento	100%
Fator de potência $\cos \{\phi\}$	0.7
Características da bobina	230V CA: 50/60 Hz, potência de tração 14,5 VA, resistência ao arranque 10,5 VA
Flutuações permissíveis da frequência	+/- 10%
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...50 oC
Toque de aperto de conexão máx.	0.5 Nm
Peso do produto	110 g
Ligação elétrica	De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da bobina do solenoide	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre