

Bobina do solenoide MH-2-230VAC-PA

Número de referência: 549908

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Tempo de recolha mín.	12 ms
Ciclo de funcionamento	100%
Fator de potência cos {phi}	0.7
Características da bobina	230V CA: 14,0 VA
Flutuações permissíveis da frequência	+/- 10%
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Observação sobre o nível de proteção	IP00 sem caixa de tomada de alimentação do aparelho
Temperatura ambiente	-20 oC...50 oC
Toque de aperto de conexão máx.	2 Nm
Peso do produto	150 g
Ligação elétrica	De acordo com EN 175301-803
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Material da bobina do solenoide	Termofixo Cobre Aço
Material do enrolamento	Cobre