

Tubo plástico PEN-4X0,75-GE

Número de referência: 551480

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm
Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo	20 mm
Diâmetro interior	2.7 mm
Raio de curvatura mín.	10 mm
Características do tubo	com aptidão para cadeias de energia
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Observação sobre a pressão operacional	Água: máx. 0,6 MPa a 0-50 °C
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água (líquida, sem gelo)
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-30 °C...60 °C
Peso do produto por comprimento	0.00643 kg/m
Conexão pneumática	Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm Para conexão dentada com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa Para o diâmetro interno de 3 mm da conexão dentada
Cor	Amarelo
Dureza da margem	D 52 +/-3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PE