

Conector fêmea multipinos NECA-S1G9-P9-MP3

Número de referência: 552703

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem
Peso do produto	60 g
Ligação elétrica 1	Tomada, Sub-D, 9 pinos
Ligação elétrica 2	Terminal de parafuso, 9 pinos
Faixa da tensão de operação CC	21.6 V...26.4 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	1 A
Diâmetro do cabo permissível	5 mm...10 mm
Secção cruzada da conexão	0.34 mm²...1 mm²
Nota sobre a secção cruzada da conexão	0,34-0,5 mm² com o uso de isolante para terminal do cabo
Nível de proteção	IP65 De acordo com IEC 60529
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Temperatura de armazenamento	-20 °C...70 °C
Humidade relativa	95 % Não condensante
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	Reforçado com PA
Material da porca de capa	Latão
Material dos parafusos	Aço
Material de vedações	NBR