


Filtro de carvão ativo MS6-LFX-1/2-U-HF

Número de referência: 552927

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Posição de montagem	Vertical +/-5°
Construção	Filtro de carvão ativo
Proteção da bacia	Integrado como bacia metálica
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo padrão máx. para qualidade do ar	2500 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Gases inertes
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Qualidade do ar na saída	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Temperatura do meio	5 oC...30 oC
Teor em óleo residual	0.003 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	1500 g
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	G1/2
Conexão pneumática 2	G1/2
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do filtro	Carvão ativo
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	Liga de alumínio forjada