

Tubo plástico PAN

Número de referência: 553610

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Diâmetro externo	4 mm...16 mm
Diâmetro interior	2.5 mm...12 mm
De acordo com a norma	DIN 73378-PA12-PHL
Pressão da operação dependente da temperatura	-0.95 bar...35 bar
Certificado	TÜV
Autoridade emissora do certificado	B 013277 0506 00
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Óleo mineral
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Classe de sala limpa	Elemento instalado estaticamente, não é possível uma avaliação significativa de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-60 oC...100 oC
Cor	Azul Castanho Amarelo Verde Natural Vermelho Preto Prata Branco
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material do tubo	PA12-P TPE-A